

Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика.  
 Переключение режимов работы (AHD, TVI) осуществляется продолжительным нажатием (в течение 3-5 сек.) кнопки «влево» (режим TVI), кнопки «вверх» (режим AHD).

## OSD-МЕНЮ\*

<b>ЭКСПОЗИЦИЯ</b>	Затвор	Авто		
		1/25 - 1/50000		
		FLK		
	Усиление	0-15		
	Яркость	1-100		
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ</b>	D-WDR	Вкл. (Уровень 0-15) / Авто / Выкл.		
	Выкл.			
	BLC	Уровень (Высокий / Средний / Низкий) / Область / По умолч.		
	HSBLC	Выбор	Зона 1 - Зона 4	
		Дисплей	Вкл. / Выкл.	
		Темная маска	Вкл. / Выкл.	
		Уровень	0-100	
Режим		Всегда / Ночь (Уровень АРУ (0-255))		
	По умолч.			
<b>БАЛАНС БЕЛОГО</b>	ATW / Однокр. / INDOOR / Улица / Ручной (Синий (0-100) / Красный (0-100))			
<b>ДЕНЬ&amp;НОЧЬ</b>	Внешний	D→Н (задержка (0-60)) / Н→D (задержка (0-60))		
	Авто	D→N (CDS (0-255)) / N→D (CDS (0-255)) / D→Н (задержка (0-60)) / Н→D (задержка (0-60))		
	Цвет			
	Монохром	ИК интеллект	Выкл. Вкл. (Уровень (0-15) / Область)	
ИК шим		OFF-100		
<b>ШУМОПОДАВ- ЛЕНИЕ</b>	2DNR	Низкий / Средний / Высокий / Выкл.		
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ</b>	Зеркало	Выкл. / Зеркало / Переворот / Поворот 180		
		Дин. компенс.	Выкл. Вкл. / AGC level (0-255) / Level (0-100)	
	DPC	Комп. Бел. точек	Выкл. Вкл.	Поз. размер / Старт / Отобр. Деф. / Уровень / Усиление
		Комп. Черн. точек	Выкл. Вкл.	Поз. размер / Старт / Отобр. Деф. / Уровень
	Язык	Русский + 12 языков		
	<b>НАСТРОЙКИ</b>	Чёткость	Выкл.	
Авто			Уровень (0-10) / Мин. АРУ (0-255) / Макс. АРУ (0-255)	
Монитор		Гамма	Польз. / 0.45-1	
		Усил. синего	0-100	
		Усил. красн.	0-100	
LSC	Вкл. / Выкл.			

	Format	AHD / THD
OUTPUT MODE	Видео выход	PAL / NTSC
	NRT	Вкл. / Выкл.
<b>ВЫХОД</b>	Сохранить / Не сохранять / Сброс на заводские настройки	
<i>*В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD-меню могут изменяться. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения.</i>		
<i>Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.</i>		